

Egenkontroll under Montage

Montör/er: Fayez

Signatur Montör: _____

Objekt nr: 18168

Datum: 2018-20

Uppställningsplats: Ku. Ödla

KONTROLLERA VÄRDEN	UPPMÄTT		FINNS EJ	STÄDNING	OK	FINNS EJ
Frigång mellan korg och buffert	60	mm		Maskinrum	✓	
Frigång mellan motvikt och buffert	130	mm		Schakt	✓	
Överkörning	230	mm		Grop	✓	
Underkörning	160	mm		Korg	✓	
Gräns upp	50	mm		Korgtak	✓	
Gräns ned	40	mm				
FUNKTIONSPROV	OK		FINNS EJ	LEVERANS OMFATTNING	OK	FINNS EJ
Fångprov	✓			Leverans enl. specifikation	✓	
Stoppknapp vid samtliga ingångar	✓					
Sträckviktskontakt	✓			ÖVRIGT		
Stoppknapp tak (1m)	✓			Nödöppningsnyckel	✓	
Insp.körning samtliga kördon	✓			Linskytt Uppsatt i elskåp	✓	
Låg grop/top funktioner EI/Mek			✗	CE-skytt	✓	
Fångkontakt	✓			Skyttar räddningsutrymme	✓	
Slaklinekontakt			✓	Skytt buffertavstånd	✓	
Nödsignalknappar/Nödljus	✓			Räcke på tak	✓	
Nödsignal vidaresändning	✓			BYGG		
Säkerhetsklackar på bärram	✓			Belysning i maskinrum	✓	
Utbalansering korg/motvikt	✓			Eluttag, ventilation i maskinrum	✓	
Max 150 mm tröskel och vägg	✓			Belysn, ventilation schakt	✓	
Gropstege brytare	✓			Lås maskinrum	✓	
Buffertbrytare (över 1 m/s)			✓			
Linspänning	✓			Driftsättning		
HR kontakt	✓			Åkkomfort ljud/gejdglapp	✓	
Kontroll broms (Växelmaskin)			✓	Krypsträcka 30 mm	✓	
Överlast	✓			Kontroll UPS	✓	
Slangbrottsventil test			✓	Nödmanöver Strömavbrott	✓	
Brandlarmskörning manuellt/externt	✓			Nödmanöver Manuell bromslyft		✓
Driftslarm/summalarm			✓	Nödmanöver Handrelease	✓	
Återpumpning/Återreglering	✓			V.V lagom ljud/Vån. Beteckning	✓	
Vändkontakt och fotocell	✓			Datum/tid i Arcode/ARL	✓	
Reset Inspektion Grop IPR	✓			Nödstop/säkerhet fungerar	✓	
BPAA Ljud/ljus under korg	✓			Dörrullar justerade	✓	
Karmkontakter			✓	Dörrlås/anslagsgummi justerade	✓	
Låskontakter	✓			Knappar Ljud och ljus	✓	
Låsingrepp (min 7 mm)	✓			Dörrstyrning Läroresa	✓	
Dörrspringor (max 5mm)	✓			Uppsmörjning Gejd Hyd Hiss		✓
Självstängning dörrar	✓			Lod/uppmättningsprotokoll ifyllt		✓
Tröskelspringor (30-35mm)	✓			Återkörning till nedre plan Hyd.		✓

Gränsvärden och funktioner gäller enligt SS-EN 81:20

Blankett BL50 utg.07